

IT

Nota: scegliere il trasportino in base alla taglia da adulto del vostro gatto. Assicurarsi che lo spazio interno sia sufficientemente grande, in modo che il vostro gatto possa stare completamente in posizione eretta.

* Istruzioni per l'assemblaggio permanente

Per viaggiare con i trasporti pubblici (es.: aereo), è necessario assemblare in modo permanente la parte superiore con la base, utilizzando viti (#6-32, min. 1 1/2" /ca. 38mm L) o fascette serracavi di plastica altamente resistenti (3/16" /4,76mm, min. 5" /127mm L). E' anche necessario l'utilizzo di un lucchetto in grado di mantenere lo sportello chiuso fermamente durante il viaggio. Prima di mettersi in viaggio, è sempre consigliabile contattare la propria compagnia aerea (o qualsiasi altra compagnia di trasporti) per richiedere informazioni su specifiche disposizioni. Nota: viti/fascette serracavi/lucchetto non inclusi.

PL

Uwaga: dobierz rozmiar transportera do wielkości i masy ciała swojego kota. Upewnij się, że zwierzę ma wystarczająco dużo miejsca w transporterze, aby stanąć na łapach.

*Instrukcja montażu stałego

W przypadku środków transportu publicznego (np. samolotu) należy na stałe przymocować górę do podstawy, używając śrub (#6-32, min. 1 1/2" /ca. 38mm L) lub mocnych opasek kablowych z tworzywa (3/16" /4,76mm, min. 5" /127mm L). Ponadto wymagane jest użycie kłódki, która zapewni bezpieczne zamknięcie drzwi transportera na czas podróży. Przed podróżą zwykle zaleca się skontaktowanie z liniami lotniczymi (lub innym przewoźnikiem), aby uzyskać informacje dotyczące wymagań szczególnych. Uwaga: śruby/opaski kablowe/kłódka do kupienia osobno.

ES

Nota: elija el transportín en función del tamaño de su gato como adulto. Asegúrese de que haya espacio suficiente dentro del transportín para que su gato pueda permanecer completamente erguido.

*Instrucciones para el ensamblaje permanente

Para medios de transporte públicos (por ejemplo, viajes en avión), es necesario ensamblar de forma permanente la parte superior a la base usando tornillos (#6-32, mín. 1 1/2" /ca. 38mm L) o bridas de plástico de alta resistencia (3/16" /4,76mm, mín. 5" /127mm L). Además, también es obligatorio usar un candado para asegurar con firmeza la puerta durante el viaje. Antes de viajar, le recomendamos que contacte siempre con su aerolínea (o cualquier otro medio de transporte público) para obtener información sobre posibles requisitos específicos. **Nota:** tornillos/bridas/candado no incluidos.